

25 בנובמבר 2014

PR262014

עמוד 1 מבין 3

מחשבים תעשייתיים

ARM Cortex™ A8 - עם מעבד CP6606 - Panel PC
ליישומים רגישים לעלות

ממשק HMI 7 אינץ' קומפקטי ובקר All-in-one

Panel PC "אקונומי" - CP6606 - מתאים במיוחד עבור יישומים רגישים לעלות. הבקר הקומפקטי

All-in-one משלב תצוגת מגע TFT (800 x 480 WVGA) במבנה 7 אינץ' עם מעבד (CPU) רב העוצמה ARM Cortex™ A8 שפועל ב-1 ג'יגה-הרץ ועם זיכרון RAM - DDR3 - של 1 ג'יגה ביית.

המחשב CP6606, ללא אוורור, שמתוכנן להתקנה בארון בקרה, מתאים במיוחד לשימוש בלוחות הפעלה קומפקטיים ולא יקרים. בשילוב עם תוכנת האוטומציה TwinCAT, המחשב Panel PC הופך לבקר אוטומציה גמיש עבור מכונות, מתקני ייצור או מבנים בסדר גודל קטן ובינוני. בשילוב עם התמיכה של TwinCAT OPC UA, המחשב Panel PC יכול לשמש גם כלקוח או כשרת OPC UA, ולהציע על ידי כך פונקציות של קישוריות מורחבת וגישה מרחוק.

"מלבד מסך המגע הצבעוני באיכות גבוהה, המחשב Panel PC דגם CP6606 מרשים בזכות המארז הקשיח שלו עם חזית אלומיניום וכיסוי אחורי שעשוי מלוח פלדה. בכך הוא מציע איכות גבוהה יותר ואורך חיים ארוך יותר מאשר אלו שמוצעים על ידי לוחות פלסטיק, שבדרך כלל, נמצאים בשוק המוצרים הזולים", כך מסביר פרנק טיפה [Frank Teepe], מנהל מוצר תחום מחשבים תעשייתיים ב-Beckhoff. הלוח הקדמי המעוגל מעט של CP6606 משפר עוד את המראה האלגנטי של המחשב.

25 בנובמבר 2014

PR262014

עמוד 2 מבין 3

מחשבים תעשייתיים

עם טווח טמפרטורות ההפעלה של CP6606, שנע בין 0°C לבין 55°C (טווח טמפרטורת האחסון הוא בין 25°C – לבין 65°C), לוח חזית עם הגנה IP 54 וחלק אחורי עם הגנה IP 20, המחשב יכול לעמוד אפילו בתנאי סביבה דורשניים במיוחד. יתר על כן, המחשב Panel PC "החסכוני", מציע אמינות מורחבת, מפני שהוא פועל ללא חלקים נעים. כרטיס microSD וזיכרון הבזק - SLC - באיכות גבוהה משמשים כאמצעי אחסון. הציוד כולל ממשק RS232, שני חיבורי USB 2.0 port, חיבור Ethernet, חיבור EtherCAT וספק כוח של 24 וולט.

→ www.beckhoff.co.il/CP6606

25 בנובמבר 2014

PR262014

עמוד 3 מבין 3

מחשבים תעשייתיים

תמונה לפרסום:



כיתוב מתחת לתמונה:

מחשב Panel PC מובנה - CP6606 - מתאים במיוחד לשימוש כלוח הפעלה קומפקטי עבור יישומים רגישים לעלות.

להורדת הטקסט והתמונה:

download.beckhoff.com/download/press/2014/presskit/pr262014_Beckhoff.zip

למידע נוסף אנא פנה ל-

בקהוף אוטומיישן בע"מ

בית גולן, רחוב גולן פינת רחוב תבור

קריית שדה התעופה 70100, ישראל

בקהוף אוטומיישן בע"מ

בית גולן, רחוב גולן פינת רחוב תבור,
קריית שדה התעופה 70100, ישראל
טלפון: 03-7764445
פקס: 03-7764443
info@beckhoff.co.il
www.beckhoff.co.il

פרטי קשר לנושאי עיתונות:

רחל רוזיק
טלפון: 03-7764445
פקס: 03-7764443
communication@beckhoff.co.il