





Motorleitung ZK4500-8027-zzzz

Steckverbinder	Kontakt	Funktion	Aderkennzeichnung	Kontakt	Steckverbinder
 <p>Ansicht: Steckseitig</p> 	U	U	schwarz / 1	U	 
	V	V	schwarz / 2	V	
	W	W	schwarz / 3	W	
	PE	PE	grün/gelb	PE	
	N	n. c.		n.c.	
	+	Bremse +	schwarz / 5	Bremse +	
	-	Bremse -	schwarz / 6	Bremse -	
	1	n. c.		n. c.	
	2	n. c.		n. c.	
	H	OCT + / Temp. +	weiß	OCT + / Temp. +	
	L	OCT - / Temp. -	blau	OCT - / Temp. -	

Katalogdaten	
Katalogtext	10 mm ² mit M40-speedtec® Stecker, hochdynamisch für Schleppketteneinsatz
Servomotor	AM806x-wTyz und AM807x
Servoverstärker	AX5000 (40 A)
Kurzbeschreibung	(4x10,0 mm ² + (2x1,5mm ²) + (2xAWG22))

Elektrische Daten bei 20°C	
Max. Betriebsspannung	1000 VAC (UL)
Leiterwiderstand	≤ 55,0 Ω/km (AWG22) / ≤ 13,3 Ω/km (1,5 mm ²) / ≤ 1,91 Ω/km (10 mm ²) gem. DIN EN 50395
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ x km gem. DIN EN 50395
Betriebskapazität bei 800 Hz	Ader / Schirm ≤ 150 pF/m (10 mm ²) gem. EN 50289-1-5





Mechanische Eigenschaften	
Außendurchmesser D	20,9 ± 0,5 mm
Min. Biegeradius	10 x D
Max. Verfahrgeschwindigkeit	240 m/min
Max. Beschleunigung	30 m/s ² (bei 5 m Verfahrweg)
Max. zulässiger Verfahrweg	20 m horizontal / 5 m vertikal
Max. Torsion	± 30°/m
Max. Biegezyklen	5 Mio.
Umgebungstemperatur Betrieb	-20°C bis +60°C
Schirmüberdeckung optisch	>85 %

Eigenschaften der Leitung	
Material Außenmantel	TPU, flammwidrig, halogenfrei
Farbe	Orange, ähnlich RAL 2003
Leitungsgewicht	0,76 kg/m
RoHS konform	Ja
Silikonfrei	Ja
Halogenfrei	DIN VDE 0472 T815
Flammwidrig	IEC 60332-1-2 / UL758 cable flame test
Ölbeständigkeit Außenmantel	HD 22.10 Anhang A / DIN EN60811-2-1
UL Approbationen	UL758 (AWM) Style 21223 (Mantel) und Style 10492 (Ader)

Eigenschaften des Motorsteckers	
Gehäuse	Messing, Zinkdruckguss; vernickelt und chromatiert
Überwurfmutter	Messing, Zinkdruckguss; vernickelt
Kontakte	Messing, vergoldet
Dichtung	FPM/HNBR (Viton)
Klemmring	Messing vernickelt
Schutzart	IP 65 im verschraubten Zustand (gemäß IEC 60529)
Steckzyklen	Min. 500

Eigenschaften des AX5000 Stecker	
Kontaktmaterial	Cu-Leg
Kontaktoberfläche	verzinkt
Isolierkörper	PBT
Zulassungen	CSA, UL 1059
RoHS	konform

Verlängerungsleitung ZK4501-8027-zzzz

Steckverbinder	Kontakt	Funktion	Aderkennzeichnung	Kontakt	Steckverbinder
 <p>Ansicht: Steckseitig</p> 	U	U	schwarz / 1	U	 <p>Ansicht: Steckseitig</p> 
	V	V	schwarz / 2	V	
	W	W	schwarz / 3	W	
	PE	PE	grün/gelb	PE	
	N	n. c.		n.c.	
	+	Bremse +	schwarz / 5	+	
	-	Bremse -	schwarz / 6	-	
	1	n. c.		n. c.	
	2	n. c.		n. c.	
	H	OCT + / Temp. +	weiß	H	
	L	OCT - / Temp. -	blau	L	

Katalogdaten	Verlängerungsleitung für Motorleitung ZK4500-8027-zzzz
Katalogtext	10 mm ² mit M40-speedtec® Stecker, hochdynamisch für Schleppketteneinsatz
Servomotor	AM806x-xTx und AM807x
Servoverstärker	AX5000 (40A)
Kurzbeschreibung	(4x10mm ² + (2x1,5mm ²) + (2xAWG22))

Elektrische Daten bei 20°C	
Max. Betriebsspannung	1000 VAC (UL)
Leiterwiderstand	≤ 55,0 Ω/km (AWG22) / ≤ 13,3 Ω/km (1,5 mm ²) / ≤ 1,91 Ω/km (10 mm ²) gem. DIN EN 50395
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ x km gem. DIN EN 50395
Betriebskapazität bei 800 Hz	Ader / Schirm ≤ 150 pF/m (10 mm ²) gem. EN 50289-1-5

Mechanische Eigenschaften	
Außendurchmesser D	20,9 ± 0,5 mm
Min. Biegeradius	10 x D
Max. Verfahrgeschwindigkeit	240 m/min
Max. Beschleunigung	30 m/s ² (bei 5 m Verfahrweg)
Max. zulässiger Verfahrweg	20 m horizontal / 5 m vertikal
Max. Torsion	± 30°/m
Max. Biegezyklen	5 Mio.
Umgebungstemperatur Betrieb	-20°C bis +60°C
Schirmüberdeckung optisch	>85 %
Schutzart	IP 65 im verschraubten Zustand (gemäß IEC 60529)

Eigenschaften der Leitung	
Material Außenmantel	TPU, flammwidrig, halogenfrei
Farbe	Orange, ähnlich RAL 2003
Leitungsgewicht	0,76 kg/m
RoHS konform	Ja
Silikonfrei	Ja
Halogenfrei	DIN VDE 0472 T815
Flammwidrig	IEC 60332-1-2 / UL758 cable flame test
Ölbeständigkeit Außenmantel	HD 22.10 Anhang A / DIN EN60811-2-1
UL Approbationen	UL758 (AWM) Style 21223 (Mantel) und Style 10492 (Ader)

Eigenschaften des Motorsteckers	
Gehäuse	Messing, Zinkdruckguss; vernickelt und chromatiert
Überwurfmutter	Messing, Zinkdruckguss; vernickelt
Kontakte	Messing, vergoldet
Dichtung	FPM/HNBR (Viton)
Klemmring	Messing vernickelt
Schutzart	IP 65 im verschraubten Zustand (gemäß IEC 60529)
Steckzyklen	Mind. 500